



BOOST

FAMILIA DE PRODUCTOS
SUPER POTENTES



Auditivä[®]

Auditivä[®]

ROMPIENDO EL MURO
DEL SILENCIO

ENFRENTANDO LOS RETOS DE ADAPTAR PÉRDIDAS AUDITIVAS SEVERAS A PROFUNDAS

En la adaptación de un paciente con pérdida auditiva severa a profunda, el objetivo se centra no sólo en lograr suficiente ganancia, sino también lograr un mejor reconocimiento y comprensión del habla. A medida que el grado de pérdida aumenta, hay una mayor probabilidad de que la audibilidad por sí sola no sea suficiente. El reto de entender el habla es difícil en entornos silenciosos y ruidosos. Con una potencia máxima de 148dB, y una ganancia máxima de 88dB, la familia de productos Boost son claramente unos de los audífonos más potentes disponibles en la actualidad. El sistema de reconocimiento del medio ambiente – una característica estándar en estos audífonos – se adapta automáticamente a los niveles de ruido en varias situaciones de escucha. Con la respuesta de frecuencia de banda ancha del Boost, usted no sólo obtiene las bajas frecuencias necesarias para crear un sonido enriquecido, pero además las altas frecuencias sobre los 4000Hz – necesarias para un mejor reconocimiento y la comprensión del habla. La función multi-memoria permite que su fonoaudiólogo pueda ajustar cada memoria para diferentes situaciones de escucha. Con numerosos parámetros ajustables, el Boost puede ser afinado para enfrentar estos desafíos únicos, rompiendo así el muro del silencio, proporcionando una experiencia de sonido agradable.

RECUBRIMIENTO NANO P2I PROTEGE AUDÍFONOS

La humedad, aceites del cuerpo y el cerumen de oído pueden contribuir a la falla de audífonos. Auditiva ofrece protección contra estos elementos utilizando un recubrimiento nano P2i. Este revestimiento de fluoropolímero ultrafino durable se aplica a todos los componentes internos y externos, lo cual actúa como una barrera de agua y repelente de aceites. Este sistema de recubrimiento de alta tecnología garantiza que los componentes electrónicos sensibles están protegidos, para garantizar su durabilidad y rendimiento óptimo. Pregúnte a su especialista en audición sobre la protección de P2i.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

El Boost está disponible en dos configuraciones digitales: programable y ajustable por trimmer.

	BOOST T	BOOST 4	BOOST 6	BOOST 12
Ganancia de 148/88dB	●	●	●	●
Pila 675 hasta 250 horas	●	●	●	●
Canales	4	4	6	12
Control de Volumen	Rueda	Oscilante/Rueda	Oscilante/Rueda	Oscilante/Rueda
Programable		●	●	●
Ajustable por Trimmer	●			
Micrófonos Direccionales Adaptables			●	●
Telebobina	Pasiva	Pasiva	Activa	Activa
Memoria Múltiple	1-2	1-4	1-4	1-4
Instrucciones de Voz				●

Su fonoaudiólogo puede determinar mejor qué modelo es el más adecuado para su pérdida auditiva y estilo de vida.

LAS VENTAJAS IMPORTANTES DE ADAPTACIÓN BINAURAL (DOS OÍDOS)

- Un “sonido estéreo” más natural y una sensación general equilibrada.
- Mejor capacidad de identificar la dirección del sonido – algo crucial para la seguridad.
- La audición es menos agotadora, y la escucha es más agradable.
- Mejor capacidad para entender el habla en condiciones normales y en situaciones ruidosas.
- Menos volumen necesario, reduciendo la interferencia de ruido de fondo y la posibilidad de retroalimentación.
- Mantiene ambos oídos activos, reduciendo la posibilidad de que el oído no amplificado pierda su capacidad de oír o entender.
- Mayor comodidad cuando se producen ruidos fuertes.
- Calidad de tono más suave y claridad mejorada.